

**Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: D0302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546910 D0302
GTIN	4045197724236
Třída artiklu	52D

**Popis****Provedení:**

Technické frézy **HOLEX** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s  $\varnothing$  stopky 3 mm.

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Technický popis**

$\varnothing$ hlavy	3 mm
Popis tvaru	Koule
Celková délka	38 mm
Jemnost ozubení	střední
Zkratka ozubení	Z7
Tvar	D0302
Druh ozubení	křížové bříty
$\varnothing$ stopky	3 mm
Délka hlavy	2,5 mm
Řada	Ozubení Z7
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		