

HOLEX**Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: D0605****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Třída artiklu	52D

Popis**Provedení:**

Technické frézy **HOLEX** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s \varnothing stopky 3 mm. **Tvar kulička** (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Tvar	D0605
Popis tvaru	Koule
Celková délka	38 mm
Zkratka ozubení	Z7
Druh ozubení	křížové břity
\varnothing hlavy	6,3 mm
Jemnost ozubení	střední
\varnothing stopky	3 mm
Délka hlavy	5 mm
Řada	Ozubení Z7

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		