

**Prodloužení, 1/2 palce „Wobble-Drive“, Celková délka: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	641134 50
GTIN	4018754091140
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. „Slepé“ sestavení díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a připojeným vnějším čtyřhranům. Na každé straně je možný úhel otáčení do 15°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Celková délka	50 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Druh produktu	Prodloužení