

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
Podložka	259031 18
Příložka, šroub, pružina	259035 1
ISO kód držáku	DCLNR/L 4040S19
Funkční šířka L ₄	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Velikost destiček	19 mm
Délka hlavy L ₁	45 mm
Velikost stopky	40 mm
Šroub pro podložku	259025 13
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku10dílná sada Typ 2	259026 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Podložka Typ 36	259031 36
Podložka Typ 18	259031 18
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500