

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 4040S19
Funkční šířka L ₄	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Příložka, šroub, pružina	259035 1
Podložka	259031 18
Délka hlavy L ₁	45 mm
Šroub pro podložku	259025 13
Velikost destiček	19 mm
Velikost stopky	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm

674242 2

Šroub pro podložku 10dílná sada Typ 2

259026 2

Podložka Typ 18

259031 18

Podložka Typ 36

259031 36

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500