

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	PCLNR/L 4040S19
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	50 mm
Lomená páka	259015 1
Velikost destiček	19 mm
Sada pružinových kolíků	259047 1
Velikost stopky	40 mm
Sada pružin	259044 1
Délka hlavy L <sub>1</sub>	45 mm
Celková délka L	250 mm
Podložka	259031 17
Šroubek klínku	259018 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada pružin10dílná Typ 7	259044 7
Podložka Typ 16	259031 16
Šroubek klínku Typ 1	259018 1
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 36	259031 36
Lomená páka Typ 13	259015 13
Lomená páka Typ 1	259015 1
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 1	259047 1
Sada pružin10dílná Typ 1	259044 1