

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	19 mm
Sada pružin	259044 1
Funkční šířka L ₄	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Podložka	259031 17
Sada pružinových kolíků	259047 1
ISO kód držáku	PCLNR/L 4040S19
Šroubek klínku	259018 1
Lomená páka	259015 1
Celková délka L	250 mm
Délka hlavy L ₁	45 mm
Velikost stopky	40 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 16	259031 16
Lomená páka Typ 13	259015 13
Lomená páka Typ 1	259015 1
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 1	259047 1
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Podložka Typ 36	259031 36
Sada pružin 10dílná Typ 1	259044 1
Šroubek klínku Typ 1	259018 1