

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Sada pružin	259044 1
Lomená páka	259015 1
Šroubek klínku	259018 1
Sada pružinových kolíků	259047 1
Celková délka L	250 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	48 mm
Velikost stopky	40 mm
ISO kód držáku	PCBNR/L 4040S19
Podložka	259031 17
Funkční šířka L <sub>4</sub>	35 mm
Velikost destiček	19 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada pružinových kolíků10dílná Typ 1	259047 1
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Šroubek klínku Typ 1	259018 1
Lomená páka Typ 13	259015 13
Lomená páka Typ 1	259015 1
Podložka Typ 16	259031 16
Sada pružin10dílná Typ 1	259044 1
Sada pružin10dílná Typ 7	259044 7
Podložka Typ 36	259031 36