

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	35 mm
Velikost stopky	40 mm
Lomená páka	259015 1
Šroubek klínku	259018 1
Sada pružin	259044 1
Délka hlavy L ₁	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
ISO kód držáku	PCBNR/L 4040S19
Celková délka L	250 mm
Sada pružinových kolíků	259047 1
Podložka	259031 17
Velikost destiček	19 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 16	259031 16
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 1	259047 1
Podložka Typ 36	259031 36
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 1	259015 1
Sada pružin10dílná Typ 1	259044 1
Sada pružin10dílná Typ 7	259044 7
Šroubek klínku Typ 1	259018 1
Lomená páka Typ 13	259015 13