

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroubek klínku	259018 1
Funkční šířka L <sub>4</sub>	50 mm
Podložka	259031 17
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Velikost stopky	40 mm
Lomená páka	259015 1
Velikost destiček	19 mm
ISO kód držáku	PCKNR/L 4040S19
Celková délka L	250 mm
Sada pružin	259044 1
Délka hlavy L <sub>1</sub>	45 mm
Sada pružinových kolíků	259047 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 16	259031 16
Lomená páka Typ 1	259015 1
Lomená páka Typ 13	259015 13
Sada pružin10dílná Typ 7	259044 7
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 1	259047 1
Sada pružin10dílná Typ 1	259044 1
Šroubek klínku Typ 1	259018 1
Podložka Typ 36	259031 36
Šroubek klínku Typ 13	259018 13