

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanice eLevel se světloú deskou Eterlux, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920014 1500
GTIN	4062406119492
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

**Pracovní stanice eLevel** plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

**Lakování:**

**Noha** antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat**.

**Zvedací sloup** eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat**.

**Boční a zadní stěna** světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace**.

**Upozornění:**

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

**Technický popis**

Model	eLevel
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Hmotnost	80 kg

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Potah pracovní desky	Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice)
Materiál pracovní desky	Eterlux
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Hloubka	800 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Řada	Pracovní stanice
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Šířka	1500 mm
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm	920350 800
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Držák na PC Typ M	928753 M
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
	927300 400/4

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek  
400/4

---