

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ se světlou deskou Eterlux, Délka: 1500mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 920024 1500 |
| GTIN | 4062406119553 |
| Třída artiklu | 91P |

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat.**

Zvedací sloup eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.**

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Technický popis

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pracovní deska hloubka | 700 mm |
| Potah pracovní desky | Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice) |

| | |
|--|--|
| Tloušťka obkladu | 2,7 mm |
| Plynulé nastavování výšky | ano |
| Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano |
| Pracovní deska tloušťka | 40 mm |
| Výška se zadní stěnou | 1000 mm |
| Hmotnost | 90 kg |
| Šířka | 1500 mm |
| Povrch pracovní desky | Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě |
| Hloubka | 800 mm |
| Model | eLevel+ |
| Řada | Pracovní stanice |
| Princip výškového nastavení | Pouze s pracovní deskou |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 700 - 1000 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Materiál pracovní desky | Eterlux |
| Barva povrchu pracovní desky | světle šedá |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Výškové nastavení pracoviště | 700-1000 mm |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 40 mm |
| Výškové vyrovnání | 25 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Pracovní stůl |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Nosné sloupky Výška 1362 mm | 928010 1362 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4 | 927300 400/4 |
| Držák na PC Typ M | 928753 M |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3 | 927600 300/3 |
| Nosné sloupky Výška 962 mm | 928010 962 |
| Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm | 927335 500 |
| Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5 | 927600 500/5 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4 | 927600 400/4 |
| Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm | 920350 800 |
| Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3 | 927315 500/3 |
| Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4 | 927315 500/4 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1 | 927600 200/1 |
| Zásuvka pro klávesnici Typ 1 | 927341 1 |
| Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4 | 927315 400/4 |
| Nosné sloupky Výška 481 mm | 928010 481 |
| Multifix Vhodné pro typ 300 | 928201 300 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2 | 927300 300/2 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3 | 927300 300/3 |
| Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5 | 927315 500/5 |

| | |
|---|--------------|
| Nosné sloupky Výška 200 mm | 928010 200 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3 | 927300 400/3 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2 | 927600 300/2 |