

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel se světlou deskou Eterlux, Délka: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920004 1500
GTIN	4062406119430
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vaším potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Technický popis

Šířka	1500 mm
Model	mLevel
Hmotnost	70 kg
Potah pracovní desky	Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice)
Hloubka	800 mm
Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí	ne
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm

Plynulé nastavování výšky	ne
Řada	Pracovní stanice
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Materiál pracovní desky	Eterlux
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Odkládací police, užitná hloubka 810 mm Vhodné pro typ 1500	920211 1500
Pár válečkových drah Typ 1	920212 1
Základní rám Kanban promLevel a eLevel+ Hloubka 400 mm	920201 400
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962

Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Držák na PC Typ M	928753 M
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2