

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ se světlou deskou Eterlux, Délka: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920024 2000
GTIN	4062406119560
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat.**

Zvedací sloup eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.**

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Technický popis

Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí	ano
Pracovní deska hloubka	700 mm

Hloubka	800 mm
Hmotnost	105 kg
Materiál pracovní desky	Eterlux
Řada	Pracovní stanice
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Model	eLevel+
Šířka	2000 mm
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Princip výškového nastavení	Pouze s pracovní deskou
Potah pracovní desky	Eterlux (Melamin/fenolová pryskřice)
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Výška se zadní stěnou	1000 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm	920350 800
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Držák na PC Typ M	928753 M
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm /
počet zásuvek 400/4

927315 400/4

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek
300/2

927300 300/2