

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel s tmavě šedou deskou Eluplan, Délka: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920002 2000
GTIN	4062406119416
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vaším potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Technický popis

Plynulé nastavování výšky	ne
Šířka	2000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Hmotnost	80 kg
Materiál pracovní desky	Eluplan
Potah pracovní desky	Eluplan (plast), (potah linoleum)
Hloubka	800 mm

Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Povrch pracovní desky	Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Barva povrchu pracovní desky	tmavě šedá
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Model	mLevel
Řada	Pracovní stanice
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Tloušťka obkladu	2 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300

Držák na PC Typ M	928753 M
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200