

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel se světlou deskou Eterlux, Délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920004 1000
GTIN	4062406119423
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vaším potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Technický popis

Tloušťka obkladu	2,7 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Řada	Pracovní stanice
Materiál pracovní desky	Eterlux
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Pracovní deska délka	1000 mm

Plynulé nastavování výšky	ne
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Hmotnost	60 kg
Šířka	1000 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Potah pracovní desky	Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice)
Model	mLevel
Hloubka	800 mm
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Základní rám Kanban promLevel a eLevel+ Hloubka 400 mm	920201 400
Pár válečkových drah Typ 1	920212 1
Odkládací police, užitná hloubka 810 mm Vhodné pro typ 1000	920211 1000
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962

Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Držák na PC Typ M	928753 M
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5