

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ s tmavě šedou deskou Eluplan, Délka: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920022 2000
GTIN	4062406119539
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný.**

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná.**

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Technický popis

Pracovní deska délka	2000 mm
Barva povrchu pracovní desky	tmavě šedá

Řada	Pracovní stanice
Model	eLevel+
Šířka	2000 mm
Hloubka	800 mm
Výška se zadní stěnou	1000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Potah pracovní desky	Eluplan (plast), (potah linoleum)
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Princip výškového nastavení	Pouze s pracovní deskou
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Tloušťka obkladu	2 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan
Hmotnost	105 kg
Povrch pracovní desky	Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Držák na PC Typ M	928753 M
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5

Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm	920350 800