

Garant GRIDLINE

Rohové pracoviště s podstavcem s tmavě šedou deskou Elupan, Pracovní deska délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920101 1000
GTIN	4062406119577
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. S nohou z ocelového plechu a čtyřhrannou trubkou, nosnost **250 kg**.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel, eLevel, eLevel+. Není možné žádné elektrické nastavení výšky rohového pracoviště.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), **boční a zadní stěny** světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Při kombinaci rohového pracoviště s pracovní stanicí Workstation eLevel nebo eLevel+ jsou na pracovní stanici povinně předepsány střížné plechy.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	40 mm
Barva povrchu pracovní desky	tmavě šedá
Hmotnost	80 kg
Hloubka	800 mm

Řada	Pracovní stanice
Tloušťka obkladu	2 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Vybíhající na hloubku palety	700 mm
Materiál pracovní desky	Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan
Plynulé nastavování výšky	ne
Povrch pracovní desky	Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Šířka	1100 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Potah pracovní desky	Eluplan (plast), (potah linoleum)
Pracovní deska hloubka	1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracoviště