

ALLURIS

Manuální zkušební stolice FMT-220 s ručním kolem, Typ: 1000-250**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478996 1000-250
GTIN	4260244680956
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

- **Robustní, do 2500 N zatížitelná konstrukce z hliníku/ušlechtilé oceli s přídatnou vodící lištou.**
- **Dokonalé vedení při měření tlaku a tažné síly díky přídatné lineární jednotce.**
- **Přesné umístění díky výškově nastavitelnému poháněnému převodu pro zdvih vřetena s ručním kolečkem.**
- **Deska stolu s možnostmi upevnění upínacího prostředku nebo drážkovaných desek.**
- **Velmi flexibilní montážní deska pro digitální siloměry.**
- **Postranní ruční kolo může být nahrazeno motorem.**

Použití:

Pro jednoduché testy materiálu, surovin, dílů a komponent, závislé na rychlosti, při zajištění kvality nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Vertikální zkušební stolice s ručním ovládáním, včetně upevňovacích prvků pro digitální siloměry a návodu k obsluze (siloměr musí být objednán samostatně).

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 478980 – 478987. Lze dovybavit doplňkovým motorem. Deska s T-drážkami, včetně 4 kamenů do T-drážek FMT-937 na poptávku.

Technický popis

Šířka	200 mm
Délka	280 mm
Výška	560 mm
Výška zkušebního prostoru	250 mm
Posuv (maximální zdvih)	120 mm
Maximální rozsah použití	1000 N
Hloubka zkušebního prostoru	120 mm
Připojení upínacího náradí	M6
Posuv (za otáčku)	1 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Zkušební stolice

Příslušenství

Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) Rozsah měření 5 N	478987 5
Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) Rozsah měření 500 N	478987 500
Digitální špičkový siloměr FMI-B20 Rozsah měření 1000 N	478983 1000
Digitální siloměr FMI-S10 (solární) Rozsah měření 100 N	478980 100
Digitální špičkový siloměr FMI-B20 Rozsah měření 50 N	478983 50
Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) Rozsah měření 50 N	478987 50
Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) Rozsah měření 500 N	478985 500
Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) Rozsah měření 1000 N	478987 1000
Digitální siloměr FMI-S10 (solární) Rozsah měření 500 N	478980 500
Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) Rozsah měření 50 N	478985 50
Digitální přesný siloměr FMI-B50 (USB) Rozsah měření 100 N	478987 100

Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) Rozsah měření 5 N	478985 5
Digitální špičkový siloměr FMI-B20 Rozsah měření 100 N	478983 100
Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) Rozsah měření 100 N	478985 100
Digitální špičkový siloměr FMI-B20 Rozsah měření 500 N	478983 500
Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB) Rozsah měření 1000 N	478985 1000