



Ochranná přilba EuroGuard, Barva: BLUE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Třída artiklu	09K

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z High-Density-polyethylenu se **zvýšenou boční pevností** díky dvoustěnnému vnitřnímu profilu. Velmi dobře se hodí pro použití venku a při nízkých **teplotách do -20 °C**. **Velká čelní plocha** nabízí potisknutelnou oblast 5 x 5 cm. S **regulovatelnou boční ventilací**.

- **6bodový pás, výškově nastavitelný**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko z ekologické usně**
- **Přímý tvar s dešťovou drážkou**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756.

Materiál skořepiny helmy: HDPE

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 61 cm

Hmotnost: 340 g

Technický popis

Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Barva	BLUE
Hmotnost	340 g
Odolávající nízkým teplotám	Do -20 °C
Velikost	53 - 61 cm
Materiál skořepiny helmy	HDPE
Druh produktu	Ochranná helma

Příslušenství

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušlový chránič sluchu Typ HELMET	097795 HELMET
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1