

**Garant****Diamantová brusná tělíska galvanicky D126, D, Ø hlavy: 1,4mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 552500 1,4    |
| GTIN           | 4045197724441 |
| Třída artiklu  | 51E           |

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

**Použití:**

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK**.

**Doporučená obvodová rychlost:** diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

**Upozornění:**

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

**Technický popis**

|               |        |
|---------------|--------|
| Popis tvaru   | válec  |
| Ø hlavy       | 1,4 mm |
| Celková délka | 40 mm  |
| Ø stopky      | 3 mm   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Délka hlavy     | 4 mm           |
| Brusivo         | diamant        |
| Zkratka brusiva | D              |
| Druh produktu   | Brusné tělísko |

## Údaje o uživateli

|               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Tvrdokov (TK) | vhodný          | 15-20 m/s |         |
| Plasty, GFK   | vhodný          | 15-20 m/s |         |
| Kámen         | vhodný          | 15-20 m/s |         |
| mokrý max.    | vhodný          |           |         |
| suché         | omezené použití |           |         |