



## Přímá bruska, Typ: 722317



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722317
GTIN	4014586879437
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obráběné ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**

Výkonná praktická přímá bruska s **krátkým krkem vřetena**. Vhodné také pro polostacionární použití.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštín Ø 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

#### Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

### Technický popis

Označení výrobce	GSZ8-280PE
Délka kabelu	4 m
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	1,4 kg
Příkon	750 W

Elektronická předvolba otáček	ano
Rozsah otáček	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	077268 6
--	----------