

Box na nářadí z ocelového plechu „Extra“, Typ: 5/530



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

Zvlášť silné provedení, částečně z **ocelového plechu tloušťka 0,9 mm**.

Lakování:

Box oranžový a rukojeť šedý antracit, práškově nanášený lak.

Vnější rozměr délka: 530 mm

Vnější rozměr šířka: 200 mm

Vnější rozměr výška: 200 mm

Provedení: 5-dílné

Hmotnost: 6,3 kg

Technický popis

Hmotnost	6,3 kg
Vnější rozměr šířka	200 mm
Vnější rozměr délka	530 mm
Provedení	5-dílné
Vnější rozměr výška	200 mm
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

Příslušenství

Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
ALUTITAN visací zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Cylindrický zámek standardní kvalita různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem shodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Přesný cylindrický zámek shodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50