

Box na nářadí z ocelového plechu, Typ: 3/430



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693460 3/430
GTIN	2050001021731
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

Z 0,6 mm ocelového plechu.

Lakování:

Box celý v modrém, práškově nanášený lak.

Technický popis

Hmotnost	3,3 kg
Vnější rozměr šířka	200 mm
Vnější rozměr délka	430 mm
Provedení	3-dílné
Vnější rozměr výška	150 mm
Druh produktu	Přepavní systém pro nástroje

Příslušenství

Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Přesný cylindrický zámek vhodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem vhodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámek standardní kvality různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Visací zámek ALUTITAN různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40