

Box na nářadí z ocelového plechu, Typ: 5/430



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693460 5/430
GTIN	2050001021748
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

Z 0,6 mm ocelového plechu.

Lakování:

Box celý v modrém, práškově nanášený lak.

Technický popis

Vnější rozměr délka	430 mm
Hmotnost	4,3 kg
Vnější rozměr výška	200 mm
Provedení	5-dílné
Vnější rozměr šířka	200 mm
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

Příslušenství

Přesný cylindrický zámechrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Přesný cylindrický zámech s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Zámech na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Zámech s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Cylindrický zámechrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Sada cylindrických zámků4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Zámech s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámech s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Visací zámech ALUTITANrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Zámech s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Přesný cylindrický zámechshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Cylindrický zámech standardní kvalitarůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Cylindrický zámech s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Přesný cylindrický zámechrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Přesný cylindrický zámech s vysokým třmenemshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Cylindrický zámechrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50