



Akumulátorová okružní pila, Typ: M12CCS44



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Tloušťka projíždění FUEL™ akumulátorová okružní pila s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.

- **Kompaktní, ergonomický design s rukojetí madla.**
- **Integrované odsávací hrdlo pro připojení odsávacích systémů.**
- **Řezy do hloubky a zkosené řezy až do 50°.**
- **Robustní hořčíkový ochranný kryt, výkyvný kryt a deska ve dně.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, klíče s vnitřním šestihranem, 18zubového TK pilového kotouče, paralelního dorazu a přepravního kufru (HD-Box).

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a startovací sady naleznete od č. 073814 a č. 073839. Vhodný brusný talíř naleznete pod č. 078212 vel. 18.

Technický popis

Ø pilového listu	140 mm
Maximální počet otáček	3600 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální hloubka řezu 90°	44 mm
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Hmotnost	2,7 kg
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Označení výrobce	M12CCS44-402C
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Provedení	Ruční kotoučová pila
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
TK pilový list Typ 18	078212 18