

Box na nářadí z ocelového plechu „Robust“, Typ: 5/430



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

Zvlášť silné provedení, částečně z ocelového plechu tloušťka 0,9 mm.

Lakování:

Box celý v modrém práškově nanášeném laku.

Technický popis

Vnější rozměr šířka	200 mm
Vnější rozměr výška	200 mm
Hmotnost	5,3 kg
Provedení	5-dílné
Vnější rozměr délka	430 mm
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

Příslušenství

Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Přesný cylindrický zámekrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Cylindrický zámekek standardní kvalitarůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Přesný cylindrický zámekek s vysokým třmenemshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Přesný cylindrický zámekek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Visací zámekek ALUTITANrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Přesný cylindrický zámekek různě klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Přesný cylindrický zámekekshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Sada cylindrických zámků4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Cylindrický zámekek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Cylindrický zámekek různě klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Cylindrický zámekek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Cylindrický zámekek různě klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50