



## Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 29-dílná, Typ: P



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	634120 P
GTIN	4013288173867
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.

Pro šrouby Pozidriv se závitem M2 – M6 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M3,5 – M8.

#### Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

#### Obsah:

S průvlečným 4-hranem č. 635290.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks

vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-hranné bity: 5 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

BITY pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity Pozidriv: 2 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bity pro Torx®: 6 ks č. 675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 200 mm

Prodloužení Wobbel: 1 ks 76 mm

Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks 3/8 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový 6hran upínač bitu

Ráčna (vel. P): 1 ks č. 635290 s průvlečným čtyřhranem

Ráčna (vel. S): 1 ks č. 635295 s přepínací ráčnou

Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

## Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Pozidriv
Upínací 4hran	3/8 palec
Počet dílů	29
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Označení výrobce	8100 SB 7
Obal	Textilní skládací pouzdro, suchý zip
Délka	262 mm
Šířka	120 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran, 3/8 palce s vyhazovačem	635290

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675240 8
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675310 3/25