

JEPSON POWER

TK list kotoučové pily Drytec® Ø 230×25,4 mm, pro INOX, Počet zubů: 48**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 078239 48 |
| GTIN | 4260052463291 |
| Třída artiklu | 07E |

Popis**Provedení:**

Pilový kotouč s karbidovou špičkou pro přesný řez.

- **Bezpečnost práce: Tenkostěnný, s malými vibracemi a nízkou hlučností.**
- **Velmi dlouhá životnost.**
- **Vysoká kvalita řezu.**
- **Lze 5× naostřit.**
- **Univerzální použití pro ocel, plasty, neželezné kovy (ne č. 078236).**

Upozornění:

Další speciální pilové kotouče např. na hliník, INOX se dodávají na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------------------|------------------|
| Počet zubů | 48 |
| Počet zubů optimalizován pro | univerzální |
| Šířka řezu B | 2 mm |
| Vhodné pro | 078234 vel. 8230 |
| Vhodné pro materiál | pro INOX |

Druh produktu

Pilový kotouč