

**LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru, 12 V, Typ: M12TLED****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Třída artiklu	07A

Popis**Provedení:**

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí. Ruční svítilny s přestavitelnou LED hlavou svítilny.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 12 V MB12.

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Technický popis

Označení výrobce	M12TLED-0
Napětí akumulátorů	12 V
Ochranná třída IP	IP 54
Počet obsažených akumulátorů	0

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	120 lm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozsah vyklopení	0 - 90 stupeň
Atribut názvu produktu	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Pracovní svítlna

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC