



## Páčkový úchylkoměr Tesastast délka dotykového raménka 12,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 436205 0,4/29 |
| GTIN           | 7630041110456 |
| Třída artiklu  | 45A           |

### Popis

#### Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

#### S rozlišením 1/100.

**TESA** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

#### Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

#### Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

#### Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

#### Upozornění:

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01** – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

## Technický popis

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ø pouzdra                    | 29 mm              |
| Odečet                       | 0,01 mm            |
| Rozsah měření v jednom směru | 0,4 mm             |
| Měřicí síla                  | 0,15 N             |
| Rozsah vyklopení             | 2×120 stupeň       |
| Upínací stopka Ø h6          | 8 mm               |
| Délka dotykového raménka     | 11,8 mm            |
| Ø měřicí kuličky             | 2 mm               |
| Norma                        | DIN 2270           |
| Měřicí technika              | analogové          |
| Obal                         | Stabilní box       |
| Kalibrování                  | C5                 |
| Druh produktu                | Packovy uchylkomer |

## Služby

|   |               |
|---|---------------|
| KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG     | 023330 ANALOG |
| Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG | 023340 ANALOG |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm | 436315 2R |
| TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm  | 436315 1  |
| Středicí držák Typ  | 436512    |
|   | 436315 2  |

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí  
kuličky 2 mm

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

4hranný držák na malé dotyky

436510