



Páčkový úchylkoměr Tesast délka dotykového raménka 12,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436205 0,4/40
GTIN	7630041110463
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

TESA – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Měřicí síla	0,15 N
Odečet	0,01 mm
Ø pouzdra	40 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	11,8 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

4hranný držák na malé dotyky	436510
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436315 2R
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436315 2
Středicí držák Typ	436512

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí
kuličky 1 mm

436315 1