



Páčkový úchylkoměr Tesatast délka dotykového raménka 12,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Rozlišení 2/1000.

TESA – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,002/0,001 – rozsah odchylky 2 μm , celkový rozsah odchylek 4 μm , oblast necitlivosti měření 2 μm .

Technický popis

Ø pouzdra	40 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	3,5 μm
Měřicí síla	0,15 N
Rozpětí odchylek f_e	2,7 μm
Odečet	0,002 mm
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	11,8 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční radius 120 mm	359680 120
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436315 2R
4hranný držák na malé dotyky	436510

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí
kuličky 1 mm

436315 1

Středicí držák Typ

436512

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí
kuličky 2 mm

436315 2