



## Páčkový úchylkoměr Rubytast, délka dotykového raménka 12,5 mm s rubínovou kuličkou, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

#### S rozlišením 1/100.

S rubínovou kuličkou.

**TESA** – Měřicí zařízení s rubínovými ložisky. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

#### Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

#### Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

#### Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

**Upozornění:**

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01** – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

**Technický popis**

Měřicí síla	0,15 N
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Ø pouzdra	29 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	11,8 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

**Služby**

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

**Příslušenství**

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436315 2R
4hranný držák na malé dotyky	436510
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
	436315 2

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí  
kuličky 2 mm

Středicí držák Typ

436512

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí  
kuličky 1 mm

436315 1