



## Páčkový úchylkoměr Rubytast délka raménka dotyku 12,5 mm s rubínovou kuličkou, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	436254 0,1/40
GTIN	7630041110586
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

#### Rozlišení 2/1000.

S rubínovou kuličkou.

**TESA** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

#### Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

#### Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

#### Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

**Upozornění:**

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,002/0,001** – rozsah odchyly 2  $\mu\text{m}$ , celkový rozsah odchylek 4  $\mu\text{m}$ , oblast necitlivosti měření 2  $\mu\text{m}$ .

**Technický popis**

Ø pouzdra	40 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Odečet	0,002 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	3,5 $\mu\text{m}$
Rozpětí odchylek $f_e$	2,7 $\mu\text{m}$
Měřicí síla	0,15 N
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	11,8 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchlukomer

**Služby**

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

**Příslušenství**

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436315 2R
4hranný držák na malé dotyky	436510

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm	436315 1
Středicí držák Typ	436512
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436315 2