



Páčkový úchylkoměr Tesast délka dotykového raménka 36,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/38mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

TESA – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. **Swiss Made.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchyly 10µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3µm.

Technický popis

Oblast necitlivosti měření f_u	3 µm
Měřicí síla	0,06 N
Celkové rozpětí odchylek $f_{celk.}$	13 µm
Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Rozpětí odchylek f_e	10 µm
Ø pouzdra	38 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	36,53 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm	436317 1
	436317 2R

TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm Ø měřicí
kuličky 2R mm

TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm Ø měřicí
kuličky 2 mm

436317 2