

**Skřipcové kleště PLUS s nastavitelnou spodní čelistí, Celková délka: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708901 230
GTIN	3662424019821
Třída artiklu	73R

Popis**Provedení:**

Jednoduchá a bezpečná obsluha. Rychlé otevírání bez námahy díky **uvolňovacímu spínači** na spodní rukojeti. S velkým rozsahem upínání a velkou hloubkou upínání, 5-násobné rychlonastavení a navíc jemné nastavování. Spodní čelist hluboko zalomená pro upínání profilů U a úhelníkových profilů, trubek, atd. Ozubené čelisti a obzvláště stabilní korpus kleští z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Pro bezpečné uchycení profilů, plochého materiálu a trubek. Možnost nastavení upínacího tlaku až 10 000 N.

Materiál:

Svěrné čelisti z chrommolybdenové vanadiové oceli, zápustkově kované.

Technický popis

Celková délka	230 mm
Délka čelistí	40 mm
Rozsah upnutí pro úhlový materiál	40 mm
Rozsah upnutí pro kulatinu	80 mm
Druh produktu	Upinací kleste