



## Digitální 3bodový dutinoměř IMICRO, Rozsah měření: 125-150mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428830 125-150
GTIN	7630041117127
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměř pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Standardně měřené hloubky	100 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1600 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Rozměr a	26 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 140 mm	484030 140