



## Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 6-8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428830 6-8
GTIN	7630041116953
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Hloubka měření s maximálním prodloužením	379 mm
Rozměr a	2,5 mm
Rozsah měření	6 - 8 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032