

**Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 25-30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428830 25-30
GTIN	7630041117028
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Digitální 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA μ** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Hloubka měření s maximálním prodloužením	1591 mm
Rozměr a	7 mm
Standardně měřené hloubky	91 mm
Rozsah měření	25 - 30 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/500	428802 3/500