



## Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 80-90mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428830 80-90
GTIN	7630041117097
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Hloubka měření s maximálním prodloužením	1604 mm
Rozsah měření	80 - 90 mm
Standardně měřené hloubky	104 mm
Rozměr a	11 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,001 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150	428802 4/150