



Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 90-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428830 90-100
GTIN	7630041117103
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Digitální 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA μ** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Rozměr a	11 mm
Rozsah měření	90 - 100 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením	1604 mm
Standardně měřené hloubky	104 mm
Mezní chyba	0,005 mm

Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032