

**TESA****Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 150-175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428830 150-175
GTIN	7630041117134
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Digitální 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (**bez chyb překlápěním** prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA μ** . Měřicí plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornění:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Hloubka měření s maximálním prodloužením	1600 mm
Rozměr a	26 mm
Standardně měřené hloubky	100 mm
Rozsah měření	150 - 175 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 160 mm	484030 160
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032