

CARTEC

Vázací obrtlík, Závit Ø: M16



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	086486 M16
GTIN	8013429800054
Třída artiklu	08Y

## Popis

### Provedení:

Našroubovatelný, o 360° otočný závěsný bod pro zvedání těžkých břemen, uložený v kuličkových ložiskách, 100% zkoušený na trhliny, **certifikovaný DGUV, bezpečnostní faktor 4** ve všech směrech.

### Upozornění:

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

Nosnost WLL SF 4:1: 1,12 t

Upínací šířka na čepu A: 30 mm

Šířka ok B: 13 mm

Rozměr C: 46 mm

Ø čepu D: 38 mm

Rozměr E: 50 mm

## Technický popis

Rozměr E	50 mm
Rozměr C	46 mm
Šířka ok B	13 mm

## Technický list

Upínací šířka na čepu A	30 mm
Ø čepu D	38 mm
Nosnost WLL SF 4:1	1,12 t
Výška H	105 mm
Závit Ø	M16×20
Druh produktu	Vázací obrtlík