



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 35-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630335
GTIN	4000896178513
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120.**

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M3 – M5 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 – M8.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 10 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity, C 6,3 pro vnitřní šrouby Torx® s kolíkem: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Adaptér na bity: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač 1/4palcového bitu

Prodloužení: 2 ks vel. 55 a 101,5 mm

Ráčna: 1 ks

Uložení v: Plastový box se stojanem / odkládací miskou

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Počet dílů	35
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5,5-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-7 mm
Obal	Plastový box se stojanem / odkládací miskou
Délka	180 mm
Šířka	150 mm
Výška	54 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč