

CARTEC**Vázací obrtlík, Závit Ø: M30**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	086486 M30
GTIN	8013429800177
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Našroubovatelný, o 360° otočný závěsný bod pro zvedání těžkých břemen, uložený v kuličkových ložiskách, 100% zkoušený na trhliny, **certifikovaný DGUV, bezpečnostní faktor 4** ve všech směrech.

Upozornění:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Nosnost WLL SF 4:1: 5,3 t

Upínací šířka na čepu A: 45 mm

Šířka ok B: 22 mm

Rozměr C: 65 mm

Ø čepu D: 75 mm

Rozměr E: 80 mm

Technický popis

Šířka ok B	22 mm
Ø čepu D	75 mm
Upínací šířka na čepu A	45 mm

Rozměr E	80 mm
Rozměr C	65 mm
Nosnost WLL SF 4:1	5,3 t
Výška H	165 mm
Závit Ø	M30×35
Druh produktu	Vázací obrtlík