

CARTEC**Vázací obrtlík, Závit Ø: M24**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	086486 M24
GTIN	8013429800139
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Našroubovatelný, o 360° otočný závěsný bod pro zvedání těžkých břemen, uložený v kuličkových ložiskách, 100% zkoušený na trhliny, **certifikovaný DGUV, bezpečnostní faktor 4** ve všech směrech.

Upozornění:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Nosnost WLL SF 4:1: 3,15 t

Upínací šířka na čepu A: 40 mm

Šířka ok B: 18 mm

Rozměr C: 70 mm

Ø čepu D: 58 mm

Rozměr E: 68 mm

Technický popis

Ø čepu D	58 mm
Rozměr C	70 mm
Upínací šířka na čepu A	40 mm

Šířka ok B	18 mm
Rozměr E	68 mm
Výška H	153 mm
Nosnost WLL SF 4:1	3,15 t
Závit Ø	M24×30
Druh produktu	Vázací obrtlík