

**CARTEC****Vázací obrtlík, Závit Ø: M20**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	086486 M20
GTIN	8013429800092
Třída artiklu	08Y

## Popis

### Provedení:

Našroubovatelný, o 360° otočný závěsný bod pro zvedání těžkých břemen, uložený v kuličkových ložiskách, 100% zkoušený na trhliny, **certifikovaný DGUV, bezpečnostní faktor 4** ve všech směrech.

### Upozornění:

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

Nosnost WLL SF 4:1: 2 t

Upínací šířka na čepu A: 34 mm

Šířka ok B: 16 mm

Rozměr C: 57 mm

Ø čepu D: 50 mm

Rozměr E: 61 mm

## Technický popis

Ø čepu D	50 mm
Rozměr E	61 mm
Upínací šířka na čepu A	34 mm

Šířka ok B	16 mm
Rozměr C	57 mm
Výška H	131 mm
Nosnost WLL SF 4:1	2 t
Závit Ø	M20×30
Druh produktu	Vázací obrtlík