


**T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, Připojení: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, G 3/8, OK 17, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz lesklá.

Technický popis

Vnitřní připojovací závit	3/8 palec
Označení výrobce	254.35
Ø	11 mm
Maximální provozní tlak	60 bar
Materiál	mosaz
Druh produktu	Spojka