


**T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, Připojení: 1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

T-kus, vnitřní/vnitřní/vnitřní, G 1/2, OK 21, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz lesklá

**Technický popis**

Ø	15 mm
Označení výrobce	254.39
Maximální provozní tlak	60 bar
Vnitřní připojovací závit	1/2 palec
Materiál	mosaz
Druh produktu	Spojka